




Detector inductivo

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: IGS720
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Alimentación	PNP/NPN
Función de salida	normalmente abierto
Alcance [mm]	8
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 43
Campo de aplicación	
Característica especial	Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico; antiadherente
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Salidas	
Alimentación	PNP/NPN
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	5
Corriente de carga mínima [mA]	5
Corriente residual máx. [mA]	1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	100
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no



Detector inductivo

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

Rango de detección		
Alcance	[mm]	8
Alcance operativo	[mm]	0...6,5
Alcance aumentado		sí
Precisión / variaciones		
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis	[% del Sr]	3...15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Datos mecánicos		
Peso	[g]	193
Carcasa		Tipo con rosca
Tipo de montaje		montaje enrasado
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 43
Nombre de la rosca		M18 x 1
Materiales		Carcasa: latón antiadherente; Superficie activa: PBT antiadherente; tapón: PC
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, verde
	Ayuda al ajuste	1 x LED, rojo
Ayuda de ajuste óptico		sí
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

IG5805



Detector inductivo

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PVC; irradiado; 2 x 0,5 mm²

Conexión



BK =

Colores de los hilos :
negro