




Detector inductivo

IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA



- 1 LED amarillo
- 2 LED verde



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		antivalente
Alcance [mm]		35
Carcasa		rectangular
Dimensiones [mm]		40 x 40 x 54
Campo de aplicación		
Característica especial		Factor de corrección K=1; Resistente a campos electromagnéticos
Resistente a campos electromagnéticos		sí
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT]		300
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...36 DC
Consumo de corriente [mA]		< 20
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí



Detector inductivo

IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA

Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		antivalente
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]		2,5
Corriente residual máx. [mA]		0,1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]		200
Frecuencia de conmutación DC [Hz]		200
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance [mm]		35
Alcance real Sr [mm]		35 ± 10 %
Alcance operativo [mm]		0...28,3
Precisión / variaciones		
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1	
Histéresis [% del Sr]		1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]		-10...10
Factor de corrección K=1		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-25...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 6 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B
MTTF [años]		972
Homologación UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentación de tensión	Class 2
	Número de registro UL	E174191
Datos mecánicos		
Peso [g]		133
Carcasa		rectangular
Superficie activa		orientable en 5 posiciones
Tipo de montaje		no enrasable

IM5133



Detector inductivo

IMC4035-CPKG/K1/US-100-DPA


Dimensiones	[mm]	40 x 40 x 54
Materiales	Carcasa: PA; Superficie activa: PA negro; tapa de extremo: PA; abrazadera: naranja; tornillo: 1.4567 (inox / 304Cu)	

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: con bloqueo, orientable, inox (1.4404 / 316L)



Conexión

