




Pulsador luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: KT5111
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	Ø 29 / L = 31
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	dinámico
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	12...30 DC
Consumo de corriente [mA]	30
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	500
Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

KT5109



Pulsador luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Duración de la señal de salida	[ms]	300
--------------------------------	------	-----

Tiempos de respuesta

Tiempo de reacción	[ms]	35
--------------------	------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)

Datos mecánicos

Peso	[g]	43
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiales		PA 6.6-GF30 negro; Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
	función	1 x LED, verde activable

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 1
	Anillo sellante: 1
Accesorios (opcionales)	Tapa para botón


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco