


KT5111



Pulsador luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/2M



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		dinámico
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Duración de la señal de salida	[ms]	300
Tiempos de respuesta		
Tiempo de reacción	[ms]	35


KT5111



Pulsador luminoso capacitivo

KTMDF-KGRBPKG/2M

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)
Homologaciones / pruebas		
CEM	IEC 61000-4	
MTTF	[años]	531
Datos mecánicos		
Peso	[g]	98,5
Dimensiones	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiales		PA 6.6-GF30 negro; Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
	función	1 x LED, verde activable
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 1
		Anillo sellante: 1
Accesorios (opcionales)		Tapa para botón
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PUR		
Conexión		



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco