


LMC400



Sensor para detección de nivel

LMGCE-C12E-QSKG-0/US



1 Junta de estanqueidad



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
Configuración de fábrica	agua; fluidos acuosos
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior

Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Fluidos	agua; fluidos acuosos; aceites; fluidos a base de aceite; lubricantes; fluidos en forma de polvo
No utilizable para	Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso.
Temperatura del fluido [°C]	-25...100
Longitud de sonda [mm]	9,6
Presión del depósito [bar]	-1...40
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar]	40
Aceite	
Temperatura del fluido [°C]	-25...100

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 35
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
------------------------------	--------------------------------

Salidas

Número total de salidas	2
Señal de salida	señal de conmutación; IO-Link

LMC400



Sensor para detección de nivel

LMGCE-C12E-QSKG-0/US

Alimentación	PNP/NPN
Número de salidas digitales	2
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	50; (100 (...60 °C))
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	térmica, pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de configuración / medición

Configuración de fábrica	agua; fluidos acuosos
--------------------------	-----------------------

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s]	< 0,5
-------------------------	-------

Interfaces

Interfaz de comunicación	IO-Link				
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)				
Revisión IO-Link	1.1				
Norma SDCI	IEC 61131-9				
Perfiles	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis				
Modo SIO	sí				
Clase de puerto de maestro requerido	A				
Datos del proceso analógicos	1				
Datos del proceso binarios	2				
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	2,3				
DeviceIDs compatibles	<table> <tr> <th>Modo de funcionamiento</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>674</td></tr> </table>	Modo de funcionamiento	DeviceID	default	674
Modo de funcionamiento	DeviceID				
default	674				

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Nota sobre la temperatura ambiente	en caso de instalación en tubo de montaje, observar la temperatura en el tubo, v. instrucciones de uso
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 68; IP 69K; (7 días / 1 m de profundidad del agua / 0,1 bar: IP 68)

Homologaciones / pruebas

CEM	<table> <tr> <td>DIN EN 61000-6-2</td><td></td></tr> <tr> <td>DIN EN 61000-6-3</td><td>: depósitos cerrados</td></tr> <tr> <td>DIN EN 61000-6-4</td><td>: depósitos abiertos</td></tr> </table>	DIN EN 61000-6-2		DIN EN 61000-6-3	: depósitos cerrados	DIN EN 61000-6-4	: depósitos abiertos
DIN EN 61000-6-2							
DIN EN 61000-6-3	: depósitos cerrados						
DIN EN 61000-6-4	: depósitos abiertos						
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)						
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)						
MTTF [años]	534						
Homologación UL	<table> <tr> <td>Número de homologación UL</td><td>H004</td></tr> </table>	Número de homologación UL	H004				
Número de homologación UL	H004						

LMC400



Sensor para detección de nivel

LMGCE-C12E-QSKG-0/US

Datos mecánicos		
Peso	[g]	127,5
Dimensiones	[mm]	Ø 18,1 / L = 76,2
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Estado operativo	LED, verde


Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



OUT1: salida de conmutación IO-Link
OUT2: salida de conmutación
identificación de colores según DIN EN 60947-5-2
Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco