




Detector para cilindros lisos

MKR3000-BPKG/AS-510-TPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: MK5106
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Superficie activa



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	12 x 30 x 12
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	300
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	3
Velocidad de desplazamiento	[m/s]	< 5
Precisión / variaciones		
Histéresis	[mm]	1

MK5003



Detector para cilindros lisos

MKR3000-BPKG/AS-510-TPS

Repetibilidad	[mm]	0,1
---------------	------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Superficie activa	delante
-------------------	---------

Tipo de cilindro	cilindros lisos
------------------	-----------------

Dimensiones	[mm]	12 x 30 x 12
-------------	------	--------------

Materiales	aluminio; plástico
------------	--------------------

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8; codificación: A



Conexión

