




Detector para cilindros con ranura en T

MKT3000-ANKG/AS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto	
Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	14 x 12 x 26
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	2
Salidas	
Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	300
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	5000



Detector para cilindros con ranura en T

MKT3000-ANKG/AS

Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí
Rango de detección	
Sensibilidad de reacción [mT]	2
Velocidad de desplazamiento [m/s]	< 5
Precisión / variaciones	
Histéresis [mm]	1
Repetibilidad [mm]	0,1
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Datos mecánicos	
Superficie activa	delante
Tipo de cilindro	cilindros con ranura trapezoidal
Dimensiones [mm]	14 x 12 x 26
Materiales	aluminio; plástico
Indicaciones / elementos de mando	
Indicación	Estado de conmutación
	1 x LED, amarillo
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho	
Conector: 1 x M8; codificación: A	

MK5042



Detector para cilindros con ranura en T

MKT3000-ANKG/AS

Conexión

