




Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: MK5101

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	3
Velocidad de desplazamiento	[m/s]	< 5


MK5046



Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Precisión / variaciones		
Histéresis	[mm]	1,5
Repetibilidad	[mm]	0,2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Datos mecánicos		
Superficie activa	delante	
Tipo de cilindro	cilindros con ranura en T	
Dimensiones	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materiales	PA 12-GF30	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conector macho		
Cable: 0,3 m, PUR		
Conector: 1 x M8; codificación: A		



Conexión

