




Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Características del producto                               |      |                     |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Alimentación                                               |      | PNP                 |
| Función de salida                                          |      | normalmente abierto |
| Dimensiones                                                | [mm] | 4,5 x 25,5 x 2,9    |
| Datos eléctricos                                           |      |                     |
| Tensión de alimentación                                    | [V]  | 10...30 DC          |
| Consumo de corriente                                       | [mA] | < 12                |
| Protección contra inversiones de polaridad                 |      | sí                  |
| Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.                 | [ms] | 1                   |
| Salidas                                                    |      |                     |
| Alimentación                                               |      | PNP                 |
| Función de salida                                          |      | normalmente abierto |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC       | [V]  | 3,1                 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC | [mA] | 100                 |
| Frecuencia de conmutación DC                               | [Hz] | 10000               |
| Protección contra cortocircuitos                           |      | sí                  |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                   |      | pulsada             |



## Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

|                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Resistente a sobrecargas                                                 | sí                                      |
| <b>Rango de detección</b>                                                |                                         |
| Sensibilidad de reacción [mT]                                            | 2,5                                     |
| Velocidad de desplazamiento [m/s]                                        | < 5                                     |
| <b>Precisión / variaciones</b>                                           |                                         |
| Histéresis [mm]                                                          | 1...2                                   |
| Repetibilidad [mm]                                                       | 0,1                                     |
| <b>Condiciones ambientales</b>                                           |                                         |
| Temperatura ambiente [°C]                                                | -25...70                                |
| Grado de protección                                                      | IP 67                                   |
| <b>Homologaciones / pruebas</b>                                          |                                         |
| CEM                                                                      | EN 60947-5-2                            |
| Resistencia a choques y vibraciones                                      | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)          |
| <b>Datos mecánicos</b>                                                   |                                         |
| Superficie activa                                                        | delante                                 |
| Tipo de cilindro                                                         | cilindros con ranura en C               |
| Dimensiones [mm]                                                         | 4,5 x 25,5 x 2,9                        |
| Materiales                                                               | LCP                                     |
| <b>Indicaciones / elementos de mando</b>                                 |                                         |
| Indicación                                                               | Estado de conmutación 1 x LED, amarillo |
| <b>Notas</b>                                                             |                                         |
| Cantidad por pack                                                        | 1 unid.                                 |
| <b>Conexión eléctrica</b>                                                |                                         |
| Cable: 0,5 m, PUR                                                        |                                         |
| <b>Conexión eléctrica - Conector macho</b>                               |                                         |
| Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: Tuerca moleteada, orientable |                                         |



# MK5058



## Detector para cilindros con ranura en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

### Conexión

