


O7S200



Barrera fotoeléctrica, emisor

O7S-OOKG/0,20M/AS



emisor situado en la lente superior



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...30 DC
Consumo de corriente [mA]		20; ((24 V))
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda [nm]		633
Salidas		
Frecuencia de conmutación DC [Hz]		1000
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance [m]		0...1,5
Alcance ajustable		no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm]		90
Dimensiones del punto luminoso aplicables para		con el alcance máximo
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-25...60
Grado de protección		IP 65

O7S200



Barrera fotoeléctrica, emisor

O7S-OOKG/0,20M/AS

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	1899

Datos mecánicos

Peso	[g]	14,2
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiales		PA
Material de la lente		PMMA
Orientación de la óptica		óptica lateral

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
------------	----------------	----------------


Notas

Notas	Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a UL
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: conexión de rosca con cierre a presión



Conexión

