




Barrera fotoeléctrica, emisor

OGS-00KG/2M



1 x LED 4 x 90°



Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	Tipo con rosca

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	20
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	624

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 25
Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	1000
Dimensiones del punto luminoso aplicables para	con el alcance máximo

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [años]	629

Datos mecánicos

Peso [g]	125,1
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 80,4

OGS501



Barrera fotoeléctrica, emisor

OGS-00KG/2M

Nombre de la rosca	M18 x 1
Materiales	inox (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Material de la lente	PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
------------	----------------	----------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------


Notas

Notas	tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexión



BN = Colores de los hilos :
BU = marrón
azul