


Sistema réflex

OER-V/OET-V/10M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	Tipo con rosca

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema réflex
-----------------------------	----------------

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Clase de protección	III
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950

Salidas

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Alcance con respecto al reflector [m]	0,03...0,2; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance [mm]	< 15; (papel blanco 200 x 200 mm)

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente [°C]	0...70
Grado de protección	IP 67



Sistema réflex

OER-V/OET-V/10M

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[años]	5623
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,2
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca		M8 x 1
Materiales		latón niquelado
Accesorios		
Componentes incluidos		tuerkas de fijación: 2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m; 2 x 0,14 mm²		
Conexión		



- 1 =
2 =
- emisor
receptor
- Colores de los hilos :
- RD =
WH =
screen =
- rojo
blanco
pantalla