




Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6HLFPKG/0,30m/US



- 1 Programmiertaste
receptor situado en la lente superior
emisor situado en la lente inferior



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Clase de protección láser		1
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Característica especial		Supresión de fondo
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	16; (24 V)
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	650
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		modo luz / oscuridad; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos		sí



Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6HLFPKG/0,30m/US

Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Rango de detección			
Alcance	[mm]	1...100; (papel blanco 200 x 200 mm)	
Alcance con objeto blanco (90% de remisión)	[mm]	1...100	
Alcance con objeto gris (18% de remisión)	[mm]	8...100	
Alcance con objeto negro (6% de remisión)	[mm]	12...100	
Alcance ajustable		sí	
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	2	
Dimensiones del punto luminoso aplicables para		con el alcance máximo	
Supresión de fondo disponible		sí	
Interfaces			
Interfaz de comunicación		IO-Link	
Tipo de transmisión		COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link		1.1	
Norma SDCI		IEC 61131-9	
Perfiles		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
Modo SIO		sí	
Clase de puerto de maestro requerido		A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso	[ms]	10	
Datos del proceso IO-Link (cíclico)	función	Longitud de bits	
	Valor del proceso	32	
	Estado del equipo	4	
	Información binaria de conmutación	1	
Funciones IO-Link (acíclico)		Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; Contador de ciclos de encendido	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID	
	default	526	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60	
Grado de protección		IP 65; IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM	EN 60947-5-2		
Clase de protección láser			1
Nota sobre protección láser	atención:	luz láser	
	clase láser:	1	
		EN / IEC60825-1:2007	
		EN / IEC60825-1:2014	
		cumple con la 21 CFR parte 1040, a excepción de las variaciones en conformidad	

O6H701



Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6HLFPKG/0,30m/US

		con la Laser Notice nº 50, con fecha de junio de 2007.
MTTF	[años]	513

Datos mecánicos		
Peso	[g]	33,8
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	41,3 x 13 x 21
Materiales		Carcasa: ABS; PPSU; Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la lente		PMMA
Orientación de la óptica		óptica lateral
Par de apriete	[Nm]	0,5; (tornillos de fijación)

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde


Notas	
Notas	tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión





Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6HLFPKG/0,30m/US

Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,3 m, PUR, negro, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²

Otros datos

Repetibilidad / precisión: 6 σ

	Repetibilidad de los valores de medición	
Abstand	blanco (90 % de remisión)	Negro (6 %...90 % de remisión)
20 mm	0,1 mm	0,5 mm
50 mm	0,2 mm	1,0 mm
100 mm	0,5 mm	2,0 mm
	Precisión	
Abstand	blanco (90 % de remisión)	Negro (6 %...90 % de remisión)
20 mm	± 0,6 mm	± 0,9 mm
50 mm	± 1,5 mm	± 2,0 mm
100 mm	± 3,0 mm	± 4,0 mm

Valores aplicables a	
Luz externa sobre el objeto	< 10 klx
condiciones ambientales constantes	23 °C / 960 hPa
tiempo mínimo de activación en minutos	10
IO-Link - Modo de medición	


Diagramas y curvas

a: sensor
b: objeto
c: fondo
x: distancia sensor / objeto [mm]
y: distancia mínima objeto / fondo [mm]



Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6HLFPKG/0,30m/US



x: distancia sensor / objeto [mm]

y: distancia mínima objeto / fondo [mm]

1 = objeto negro (6 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)

2 = objeto gris (18 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)

3 = objeto blanco (90 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)