


OGT-DPKG/US



- CE cUL US LISTED UKCA

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	Tipo con rosca

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	20
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	645

Alimentación	PNP
Función de salida	oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Alcance	[mm]	10...400; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Rango de configuración	[mm]	70...400
Alcance ajustable		sí



Sistema de reflexión directa

OGT-DPKG/US

Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	25
---------------------------------------	----

Dimensiones del punto luminoso aplicables para	con el alcance máximo
--	-----------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Grado de protección	IP 65; (en combinación con el conector correspondiente)
---------------------	---

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [años]	901
-------------	-----

Datos mecánicos

Peso [g]	15,1
----------	------

Carcasa	Tipo con rosca
---------	----------------

Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 44
------------------	------------------

Nombre de la rosca	M18 x 1
--------------------	---------

Materiales	Carcasa: ABS
------------	--------------

Material de la lente	PMMA
----------------------	------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Elementos de manejo	potenciómetro
---------------------	---------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A





Sistema de reflexión directa

OGT-DPKG/US

Conexión

