




Barrera fotoeléctrica, emisor

OLS-00KG/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O5S500 + E21122
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Botón pulsador sin función

Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 22
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Protección contra sobretensión		sí
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	880
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	< 25

OL5013



Barrera fotoeléctrica, emisor

OLS-00KG/US-100

Alcance ajustable	no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	2500
Dimensiones del punto luminoso aplicables para	con el alcance máximo

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos	
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	75 x 27 x 62
Materiales	PA; PBT
Material de la lente	PMMA

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

