




Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 2

Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

OR0003



Barrera fotoeléctrica, emisor

ORS-V

MTTF	[años]	57078
------	--------	-------

Datos mecánicos

Peso	[g]	59,5
Carcasa		rectangular
Materiales		PPO modificado
Orientación de la óptica		óptica lateral

Accesorios

Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20212
-----------------------	---------------------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Conexión



RD =
screen =

Colores de los hilos :
rojo
pantalla