




Sistema réflex

OJP-FNKG/FO/AS



1 Botón pulsador



| Características del producto               |      |                                     |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Tipo de luz                                |      | luz roja                            |
| Carcasa                                    |      | rectangular                         |
| Campo de aplicación                        |      |                                     |
| Característica especial                    |      | Filtro de polarización              |
| Principio de funcionamiento                |      | Sistema réflex                      |
| Datos eléctricos                           |      |                                     |
| Tensión de alimentación                    | [V]  | 10...30 DC                          |
| Consumo de corriente                       | [mA] | < 22                                |
| Clase de protección                        |      | III                                 |
| Protección contra inversiones de polaridad |      | sí                                  |
| Tipo de luz                                |      | luz roja                            |
| Longitud de onda                           | [nm] | 660                                 |
| Salidas                                    |      |                                     |
| Alimentación                               |      | NPN                                 |
| Función de salida                          |      | modo luz / oscuridad; (programable) |



## Sistema réflex

OJP-FNKG/FO/AS

|                                                            |                       |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC       | [V]                   | 2,5                                                                                                     |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC | [mA]                  | 200                                                                                                     |
| Frecuencia de conmutación DC                               | [Hz]                  | 2000                                                                                                    |
| Protección contra cortocircuitos                           |                       | sí                                                                                                      |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                   |                       | pulsada                                                                                                 |
| Resistente a sobrecargas                                   |                       | sí                                                                                                      |
| <b>Rango de detección</b>                                  |                       |                                                                                                         |
| Alcance con respecto al reflector                          | [m]                   | 0...2; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)                                                          |
| Alcance ajustable                                          |                       | sí                                                                                                      |
| Diámetro máx. del punto luminoso                           | [mm]                  | 64                                                                                                      |
| Dimensiones del punto luminoso aplicables para             |                       | con el alcance máximo                                                                                   |
| Filtro de polarización disponible                          |                       | sí                                                                                                      |
| <b>Condiciones ambientales</b>                             |                       |                                                                                                         |
| Temperatura ambiente                                       | [°C]                  | -25...60                                                                                                |
| Grado de protección                                        |                       | IP 67                                                                                                   |
| <b>Homologaciones / pruebas</b>                            |                       |                                                                                                         |
| CEM                                                        |                       | EN 60947-5-2                                                                                            |
| MTTF                                                       | [años]                | 911                                                                                                     |
| <b>Datos mecánicos</b>                                     |                       |                                                                                                         |
| Peso                                                       | [g]                   | 27,3                                                                                                    |
| Carcasa                                                    |                       | rectangular                                                                                             |
| Dimensiones                                                | [mm]                  | 35 x 24 x 11                                                                                            |
| Materiales                                                 |                       | Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS |
| Material de la lente                                       |                       | vidrio                                                                                                  |
| Orientación de la óptica                                   |                       | Óptica frontal                                                                                          |
| <b>Indicaciones / elementos de mando</b>                   |                       |                                                                                                         |
| Indicación                                                 | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo                                                                                       |
|                                                            | Disponibilidad        | 1 x LED, verde                                                                                          |
|                                                            | función               | 1 x LED, rojo                                                                                           |
| Bloqueo electrónico                                        |                       | sí                                                                                                      |
| <b>Accesorios</b>                                          |                       |                                                                                                         |
| Componentes incluidos                                      |                       | Clip de escuadra: 1, E20964                                                                             |
|                                                            |                       | tornillos de fijación: 2 x M3 x 16                                                                      |
|                                                            |                       | anillos elásticos: 2                                                                                    |
|                                                            |                       | Tuercas: 2                                                                                              |
| <b>Notas</b>                                               |                       |                                                                                                         |
| Notas                                                      |                       | tensión de alimentación "supply class 2" según cULus                                                    |



## Sistema réflex

OJP-FNKG/FO/AS

Cantidad por pack


1 unid.

### Conexión eléctrica

Conector: 1 x M8; codificación: A



### Conexión





## Sistema réflex

OJP-FNKG/FO/AS

## Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

