


Sensor de temperatura por infrarrojos

OWI-BPKG/US-100

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: TW7000

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Carcasa	Tipo con rosca
---------	----------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	20; ((24 V))
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	150
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance ajustable	sí
Rango de longitud de onda [μm]	6...14

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s]	< 500
-------------------------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado de protección	IP 65

OW5021



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWI-BPKG/US-100

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
MTTF [años]	912	

Datos mecánicos

Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M30 x 1,5 / L = 114
Nombre de la rosca	M30 x 1,5
Materiales	Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco
Material de la lente	plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
	destornillador

Notas

Notas	Artículo descatalogado
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

