

PI7054




Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-010-RES30-QFPKG/US/.../P

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: PI2054

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 pantalla con LED de 7 segmentos
- 2 botón de programación
- 3 Junta de estanqueidad Aseptoflex
- 4 Rosca Aseptoflex



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
Rango de medición [bar]	0...10
Conexión de proceso	conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex

Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Aplicación	montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas
Instalación	carcasa orientable en 350°
Fluidos	fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C]	-25...125; (145 max. 1h)
Presión de rotura mín. [bar]	150
Resistencia a la presión [bar]	50
Tipo de presión	presión relativa
Sin espacios muertos	sí



Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-010-RES30-QFPKG/US/.../P

Datos eléctricos										
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC									
Consumo de corriente [mA]	< 60									
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)									
Clase de protección	III									
Protección contra inversiones de polaridad	sí									
Retardo a la disponibilidad [s]	0,2									
Perro guardián integrado	sí									
Entradas/salidas										
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2									
Salidas										
Número total de salidas	2									
Señal de salida	señal de conmutación									
Alimentación	PNP									
Número de salidas digitales	2									
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)									
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2									
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	250									
Protección contra cortocircuitos	sí									
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada									
Resistente a sobrecargas	sí									
Rango de configuración / medición										
Rango de medición [bar]	0...10									
Punto de conmutación SP [bar]	0,1...10									
Punto de desconmutación rP [bar]	0,05...9,95									
En intervalos de [bar]	0,05									
Precisión / variaciones										
Precisión del punto de conmutación [% del valor final]	< ± 1,0									
Repetibilidad [% del valor final]	< ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)									
Influencia de la temperatura por cada 10 K	< ± 0,3									
Tiempos de respuesta										
Tiempo de respuesta configurable de una salida de conmutación y frecuencia de conmutación resultante	Tiempo [ms] de respuesta (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Frecuencia [Hz] de conmutación	170	80	50	30	16	8	4	2	1



Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-010-RES30-QFPKG/US/.../P

Tiempo de respuesta	[ms]	en caso de un desarrollo de la presión en forma rectangular; punto de conmutación (SPx) = 70 %; punto de desconmutación (rPx) = 30 %
Temporización ajustable dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50

Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	botón de programación
Opciones de parametrización	histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Datos mecánicos

Materiales	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4404 / 316L)
Materiales en contacto con el fluido	FKM; cerámica; inox (1.4404 / 316L)
Ciclos de presión mín.	100 millones
Conexión de proceso	conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, rojo
	indicador de funcionamiento	pantalla con LED de 7 segmentos
	valores de medición	pantalla con LED de 7 segmentos

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



PI7054



Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-010-RES30-QFPKG/US/.../P

Conexión

