




Sonda de nivel hidrostática

SUBMERSIBLE 0,6BAR 20M FEP CABLE



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1				
Rango de medición	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH ₂ O	0...60 kPa

Campo de aplicación

Versión	con tubo capilar para la compensación de la presión		
Aplicación	para aplicaciones industriales		
Fluidos	Fluidos líquidos		
Temperatura del fluido [°C]	-10...85		
Presión de rotura mín.	4 bar	58 psi	400 kPa
Resistencia a la presión	3 bar	43,5 psi	300 kPa
Tipo de presión	presión relativa		

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC			
Clase de protección	III			
Protección contra inversiones de polaridad	sí			
Principio de medición	hidrostático			

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1			
------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Salidas

Número total de salidas	1			
Señal de salida	señal analógica			
Número de salidas analógicas	1			
Salida analógica de corriente [mA]	4...20			
Carga máx. [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)			
Protección contra cortocircuitos	sí			

Rango de configuración / medición

Rango de medición	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH ₂ O	0...60 kPa
-------------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------

Precisión / variaciones


Repetibilidad [% del margen]	< 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)			
Exactitud señal analógica [% del margen]	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (incluido errores de linealidad, del punto cero y del margen (configuración del valor límite))			
Desvío de la linealidad	< 0,2 (BFSL)			



Sonda de nivel hidrostática

SUBMERSIBLE 0,6BAR 20M FEP CABLE

[% del margen]		
Estabilidad a largo plazo		< 0,2; (cada año)
[% del margen]		
Coeficiente de temperatura punto cero		< ± 0,2; (0...50 °C)
[% del margen por cada 10 K]		
Coeficiente de temperatura margen		< ± 0,2; (0...50 °C)
[% del margen por cada 10 K]		
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 68
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	403
Directiva sobre equipos a presión		Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1754
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti); PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 20 m, FEP, Ø 7,5 mm		
Conexión		



1: apantallado (conectado a la carcasa)
 Colores de los hilos :
 BN = marrón
 GN = verde