




Enc der incremental con eje macizo

RU-1000-I05/L2

Este art culo ya no est  disponible - ficha de archivo

Art culos alternativos: RUP500 + E12402
Al seleccionar un art culo alternativo tenga en cuenta que los datos t cnicos pueden variar.



Caracter�sticas del producto		
Resoluci�n		1000 impulsos
Versi�n del eje		eje macizo
Di�metro del eje	[mm]	6
Campo de aplicaci�n		
Principio de funcionamiento		incremental
Datos el�ctricos		
Tolerancia de tensi�n de alimentaci�n	[%]	10
Tensi�n de alimentaci�n	[V]	5 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 120
Salidas		
Alimentaci�n		TTL
Corriente m�xima por cada salida	[mA]	20
Frecuencia de conmutaci�n	[kHz]	300
Desfase canal A y B	[�]	90
Rango de configuraci�n / medici�n		
Resoluci�n		1000 impulsos
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[�C]	-40...100



Encóder incremental con eje macizo

RU-1000-I05/L2

Nota sobre la temperatura ambiente	con cable tendido fijo: -40 °C
Humedad relativa del aire máx. [%]	98
Grado de protección	IP 64; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 64)

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	200 g
Resistencia a vibraciones	30 g

Datos mecánicos


Peso [g]	494,8
Dimensiones [mm]	Ø 58 / L = 46,7
Materiales	aluminio
Velocidad de rotación máx. [U/min] mecánica	16000
Par de apriete inicial máx. [Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete [°C]	20
Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	6
Material del eje	1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N]	10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N]	20
Brida de fijación	Brida de unión

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; radial, puede usarse axialmente

marrón	A
verde	A invertido
gris	B
rosa	B invertido
rojo	índice 0
negro	índice 0 invertido
azul	L+ sensor
blanco	0V sensor
marrón / verde	L+ (Up)
blanco / verde	0V (Un)
violeta	Avería invertido
pantalla	Carcasa

Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos	 giro en el sentido de las agujas del reloj (vista sobre el eje)
----------------------	---