


SDG350



Contador de aire comprimido

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS



Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición	0,6...143,9 m/s 8...2011 m³/h
Conexión de proceso	collarín DN65 según:DIN EN 10220
Campo de aplicación	
Aplicación	para aplicaciones industriales
Fluidos	Aire comprimido
Temperatura del fluido [°C]	-10...60
Presión de rotura mín. [bar]	64
Presión de rotura mín. [MPa]	6,4
Resistencia a la presión [bar]	16
Resistencia a la presión [MPa]	1,6
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA]	< 80
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	1
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Entradas	
Entradas	reseteo del contador



Contador de aire comprimido

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Salidas		
Señal de salida	señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable)	
Alimentación	PNP/NPN	
Número de salidas digitales	2	
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	150; (por cada salida)	
Número de salidas analógicas	1	
Salida analógica de corriente [mA]	4...20; (escalable)	
Carga máx. [Ω]	500	
Salida de impulsos	Contador de volumen de consumo	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de configuración / medición		
Rango de medición	0,6...143,9 m/s	8...2011 m³/h
Rango de indicación	1,2...172,7 m/s	16...2413 m³/h
Incremento	0,1 m/s	1 m³/h
Supervisión de presión		
Rango de medición [bar]	-1...16	
Rango de indicación [bar]	-1...20	
Resolución [bar]	0,05	
Punto de conmutación SP [bar]	-0,92...16	
Punto de desconmutación rP [bar]	-1...15,92	
Punto inicial analógico [bar]	-1...12,8	
Punto final analógico [bar]	2,2...16	
En intervalos de [bar]	0,01	
Supervisión de cantidades de caudal		
Rango de medición	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Rango de indicación	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Punto de conmutación SP	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
Valor de impulso	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
En intervalos de	0,0001 m³	0,005 scf
Longitud de pulso [s]	0,002...2	
Supervisión de temperatura		
Rango de medición	-10...60 °C	14...140 °F
Rango de indicación	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Resolución	0,2 °C	0,5 °F
Punto de conmutación SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Punto de desconmutación rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Punto inicial analógico	-10...46 °C	14...114,8 °F



Contador de aire comprimido


SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Punto final analógico	4...60 °C	39,2...140 °F
En intervalos de	0,1 °C	0,1 °F
Precisión / variaciones		
Precisión en el rango de medición	Clase 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); Clase 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; Calidad del aire según ISO 8573-1:2010; Condiciones de referencia: Tramo de entrada >= 113 cm Tramo de salida >= 15 cm; Temperatura de referencia: 18..26 °C; caudal volumétrico estándar 8...1155 m³/h; (caudal volumétrico estándar DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.)	
Supervisión de presión		
Repetibilidad [% del valor final]	± 0,2	
Exactitud señal analógica [% del valor final]	< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo))	
CT más alto del margen [% MEW / 10 K]	± 0,3	
CT más alto del punto cero [% MEW / 10 K]	± 0,1	
Supervisión de temperatura		
Precisión [K]	± 0,5; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal)	
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta [s]	0,1; (dAP = 0)	
Atenuación del valor del proceso dAP [s]	0...5	
Supervisión de presión		
Tiempo de respuesta [s]	0,05	
Supervisión de temperatura		
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s]	T09 = 0,5	
Software / programación		
Opciones de parametrización	histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/ impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; totalizador	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Perfiles	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Modo SIO	sí	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Datos del proceso analógicos	8	
Datos del proceso binarios	2	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	7,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	1537



Contador de aire comprimido

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...85
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90
Grado de protección		IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 60947-5-9	
Resistencia a vibraciones	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[años]	167
Directiva sobre equipos a presión	Modul A; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	9630
Materiales	PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301 / 304); inox (1.4305 / 303); inox (1.4404 / 316L); FKM	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; cerámica vidrio pasivado; PPS GF40; Al2O3 (cerámica); acrilato; Sección de tubo normalizado: inox (1.4301 / 304)	
Conexión de proceso	collarín DN65 según:DIN EN 10220	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación		pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles
		2 x LED, amarillo
Notas		
Notas	MW = Valor de medición	
	MEW = valor final del rango de medición	
	D = diámetro interior de la tubería	
	Los rangos de medición, indicación y configuración se refieren a la corriente de volumen estándar según DIN ISO 2533	
	Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso.	
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
		



Contador de aire comprimido

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Conexión



- OUT1/IO-Link:

salida de conmutación Caudal
salida de conmutación Temperatura
salida de conmutación Presión
Salida de impulsos contador de cantidades
salida de señal Contadores con visualizador y con preselección
- OUT2/InD:

salida de conmutación Caudal
salida de conmutación Temperatura
salida de conmutación Presión
salida analógica Caudal
salida analógica Temperatura
salida analógica Presión
salida de señal Contadores con visualizador y con preselección
Salida de impulsos contador de cantidades
entrada reseteo del contador