


SF3410



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12XBK/6M



1 par de apriete máx. 30 Nm



Características del producto		
Longitud de varilla L	[mm]	30
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación		
Fluidos		Fluidos líquidos; fluidos agresivos
Temperatura del fluido	[°C]	5...70
Resistencia a la presión	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Temperatura del fluido	[°C]	5...70
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS3000
Rango de configuración / medición		
Longitud de varilla L	[mm]	30
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...60
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...40
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	7
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[años]	8213

SF3410




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12XBK/6M

Datos mecánicos		
Peso	[g]	389,5
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		céramica (99,7 % Al2 O3)
Materiales en contacto con el fluido		céramica (99,7 % Al2 O3)
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Longitud de instalación EL	[mm]	45

Accesorios	
Componentes incluidos	Juntas: 1, PTFE
Notas	
Notas	Para el sellado, emplee la junta PTFE que se acompaña.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC	
Conexión	



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris