




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12ADB/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Conexión de proceso		G 1/2
Campo de aplicación		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	300
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	200...2000
Sensibilidad máxima	[cm/s]	200...800
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	27 x 27 x 72
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti)
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		G 1/2

SF3306



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación


SFR12ADB/US-100

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 (5 x 0.5mm²) m



Conexión



BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris