




Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOA/PH



Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1
Conexión de proceso	Ø 23 mm
Campo de aplicación	
Temperatura del fluido [°C]	-10...50
Resistencia a la presión [bar]	1
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Potencia absorbida máx. [VA]	3
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Resistente a inversiones de polaridad	no
Retardo a la disponibilidad [s]	60
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas relé: 1
Salidas	
Señal de salida	señal de conmutación
Número de salidas relé	1
Poder de corte	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Función de conmutación para supervisión de caudal	el relé se activa cuando hay caudal
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no



Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOA/PH

Rango de configuración / medición		
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	100...1000
Sensibilidad máxima	[cm/s]	100...400
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	5
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	3...60
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...85
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	747
Datos mecánicos		
Peso	[g]	209
Dimensiones	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiales		Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio
Materiales en contacto con el fluido		PBT; titanio
Conexión de proceso		Ø 23 mm
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	1 x LED, rojo
	función	1 x LED, verde
Conexión eléctrica		
Protección requerida		fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 5 A; de acción rápida
Accesorios		
Componentes incluidos		Brida de fijación: 1, E40048
Notas		
Notas		Recomendación Después de un cortocircuito, comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack		1 unid.

SL0301




Detector de circulación de aire

SLG23CEEAKOA/PH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Conexión



Nota fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 ≤ 5 A de acción rápida

Colores de los hilos :

BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco