


SL5201



Detector de circulación de aire

SLG23XEE40KG/2M/BS



Características del producto		
Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1	
Conexión de proceso	Ø 23 mm	
Campo de aplicación		
Característica especial	Contactos dorados	
Temperatura del fluido [°C]	35...65	
Resistencia a la presión [bar]	1	
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación [%]	-10...10	
Tensión de alimentación [V]	24 DC	
Consumo de corriente [mA]	< 35	
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)	
Retardo a la disponibilidad [s]	90	
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1	
Salidas		
Número total de salidas	1	
Señal de salida	señal analógica	
Número de salidas analógicas	1	
Salida analógica de tensión [V]	0...10	
Rango de configuración / medición		
Rango de caudal [cm/s]	200...2000	

SL5201



Detector de circulación de aire

SLG23XEE40KG/2M/BS

Nota sobre el rango de caudal

= 1...10 V

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura [K/min]

1

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-10...50

Temperatura de almacenamiento [°C]

-25...85

Humedad relativa del aire máx. [%]

90

Grado de protección

IP 65

Homologaciones / pruebas

MTTF

[años]

726

Datos mecánicos

Peso [g]

219

Dimensiones [mm]

Ø 23 / L = 142

Materiales

Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio

Materiales en contacto con el fluido

PBT; titanio

Conexión de proceso

Ø 23 mm

Indicaciones / elementos de mando

Indicación

Disponibilidad

LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos

Brida de fijación: 1, E40048

Notas


Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m; 4 x 0,5 mm²

Conector: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codificación: A; Contactos: dorado



SL5201



Detector de circulación de aire

SLG23XEE40KG/2M/BS

Conexión

