




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 fijación sobre carril DIN

Campo de aplicación		
Aplicación	Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura	
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	< 230 AC
Potencia absorbida máx.	[VA]	3
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación	relé	
Poder de corte	4 A, 250 V AC	
Función de conmutación para supervisión de caudal	el relé se activa cuando hay caudal	
Función de conmutación para supervisión de temperatura	el relé está en conexión si la temperatura es demasiado elevada	
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Selección del fluido líquido / gas	conmutador	
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Rango de temperatura	[°C]	-20...40
Repetibilidad del umbral	[K]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección	IP 40	



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/230VAC

Grado de protección de los bornes	IP 20
-----------------------------------	-------

Datos mecánicos

Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones [mm]	75 x 55 x 110
Materiales	plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión



- 1: Relais Supervisión de temperatura
2: Relais Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris