SR0101


Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SR0150

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 fijación sobre carril DIN

CE

Campo de aplicación		
Aplicación		Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	70
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación		relé
Poder de corte		4 A, 250 V AC
Función de conmutación para supervisión de caudal		el relé se activa cuando hay caudal
Función de conmutación para supervisión de temperatura		el relé está en conexión si la temperatura es demasiado elevada
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Selección del fluido líquido / gas		conmutador
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Rango de temperatura	[°C]	20...80

SR0101


Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC

Repetibilidad del umbral	[K]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión



1: Relais Supervisión de temperatura
2: Relais Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris