




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SR0126

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 fijación sobre carril DIN




Campo de aplicación		
Aplicación	Supervisión de caudal; Supervisión de cables	
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-20...20
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	70
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación	relé	
Poder de corte	4 A, 250 V AC	
Función de conmutación para supervisión de caudal	el relé se activa cuando hay caudal	
Función de conmutación para supervisión de cable	el relé se desactiva en caso de rotura de cable	
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	< 10
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Selección del fluido líquido / gas	conmutador	



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²		
Conexión		



- 1: Relais Supervisión de cables
2: Relais Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris