

ST2400




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR14AAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: ST2404
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior
Campo de aplicación		
Fluidos		Fluidos líquidos; fluidos agresivos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	5
Fluidos líquidos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0100
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	7
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		PTFE
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

ST2400




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR14AAC

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, Silflex-PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Conexión



BK =	Colores de los hilos :
BN =	negro
BU =	marrón
WH =	azul
	blanco