


ST3005



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR12ADB

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación		
Aplicación		Alta presión
Fluidos		Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	300
Fluidos líquidos		
Aplicación		Alta presión
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidos gaseosos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0100
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	5...15
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15


ST3005



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR12ADB

Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, Silflex-PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Conexión		



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
WH =	blanco
YE =	amarillo
GN =	verde