


ST1214



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STM12ABBE1/30m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Conexión de proceso M12 x 1

Campo de aplicación

Aplicación Zona Ex 1

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Resistencia a la presión [bar] 30

Fluidos líquidos

Aplicación Zona Ex 1

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación VS 0100 Ex

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos

Rango de configuración [cm/s] 3...300

Sensibilidad máxima [cm/s] 3...60

Fluidos gaseosos

Rango de configuración [cm/s] 5...1500

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura [K/min] 15

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s] 1...10

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta [s] 1...10

Fluidos gaseosos

Tiempo de respuesta [s] 1...10

Condiciones ambientales

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Carcasa Tipo con rosca

ST1214



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STM12ABBE1/30m

Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Nombre de la rosca		M12 x 1
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		M12 x 1


Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 30 m; 4 x 0,25 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo