

SUR21XXBFRKG/US



Detector de caudal ultrasónico

SUR21XXBFRKG/US

Entradas				
Entradas		reseteo del contador		
Salidas				
Número total de salidas		2		
Señal de salida		señal de conmutación; señal de impulsos; señal analógica; IO-Link; señal de frecuencia; señal de diagnóstico; señal de conmutación del totalizador		
Alimentación		PNP/NPN		
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)		
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]		2		
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]		100		
Frecuencia de conmutación DC [Hz]		0...10000		
Salida analógica de corriente [mA]		4...20		
Carga máx. [Ω]		500		
Salida de impulsos		Caudalómetro		
Protección contra cortocircuitos		sí		
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada		
Resistente a sobrecargas		sí		
Rango de configuración / medición				
Rango de medición		5...1000 l/min	0,3...60 m³/h	79...15850 gph 1,32...264,18 gpm
Rango de indicación		-1200...1200 l/min	-72...72 m³/h	-19020...19020 gph -317...317 gpm
Resolución		0,1 l/min	0,001 m³/h	1 gph 0,01 gpm
Punto de conmutación SP		10,5...1000 l/min	0,63...60 m³/h	166...15850 gph 2,77...264,17 gpm
Punto de desconmutación rP		5,3...994,8 l/min	0,318...59,688 m³/h	84...15768 gph 1,4...262,8 gpm
Punto inicial analógico ASP		-1000...800 l/min	-60...48000 m³/h	-15850...12680 gph -264,17...211,34 gpm
Punto final analógico AEP		-800...1000 l/min	-48...60 m³/h	-12680...15850 gph -211,34...264,17 gpm
Supresión de caudal bajo LFC		5...50 l/min	0,3...3 m³/h	79...793 gph 1,32...13,21 gpm
Punto final de frecuencia FEP		200,6...1000 l/min	12,037...60 m³/h	3180...15850 gph 53...264,17 gpm
Frecuencia en el punto final FRP [Hz]		1...10000		
Supervisión de cantidades de caudal				
Longitud de pulso [s]		0,002...2		
Valor de impulso		0,1...99990000 l; 0,026...26414563,515 gal		
Supervisión de temperatura				
Rango de medición		-20...100 °C		-4...212 °F
Rango de indicación		-44...124 °C		-47,2...255,2 °F
Resolución		0,1 °C		0,1 °F
Punto de conmutación SP		-19,6...100 °C		-3,2...212 °F
Punto de desconmutación rP		-20...99,6 °C		-4...211,2 °F
Punto inicial analógico		-20...76 °C		-4...168,8 °F
Punto final analógico		4...100 °C		39,2...212 °F
Punto inicial de frecuencia FSP		-20...76 °C		4...168,8 °F



Detector de caudal ultrasónico

SUR21XXBFRKG/US

Punto final de frecuencia FEP	4...100 °C	39,2...212 °F
Frecuencia en el punto final FRP [Hz]	1...10000	
Precisión / variaciones		
Supervisión de caudal		
Precisión en el rango de medición	± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)	
Repetibilidad	± 0,2 % MEW	
Supervisión de temperatura		
Precisión [K]	± 2,5 (Q > 5 % MEW)	
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K]	0,2	
Tiempos de respuesta		
Supervisión de caudal		
Tiempo de respuesta [s]	< 0,25; (dAP = 0, T09)	
Atenuación del valor del proceso dAP [s]	0...5	
Supervisión de temperatura		
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s]	5,7 / 86	
Software / programación		
Funciones de diagnóstico	detección del sentido de caudal; calidad de la señal	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1.3	
Norma SDCI	IEC 61131-9: 2013-07	
Perfiles	Identification and Diagnosis (0x4000)	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Datos del proceso analógicos	3	
Datos del proceso binarios	2	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	9,6	
Datos del proceso IO-Link (cíclico)	función	Longitud de bits
	totalizador	32
	Supervisión de caudal	32
	Supervisión de temperatura	32
	estado	4
	Salida 1	1
	Salida 2	1
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	1461
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-20...60	



Detector de caudal ultrasónico

SUR21XXBFRKG/US

Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	DIN 61326-1:2021	
Homologación CPA	Número de modelo	002US
	Clase de precisión	1,5
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	20 g (11ms)
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000Hz)
MTTF [años]		160
Homologación UL	Número de homologación UL	I033
	Número de registro UL	E174189
Directiva sobre equipos a presión	aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud	

Datos mecánicos

Peso [g]	1173
Tipo de montaje	Tramo de entrada 5xDN; Tramo de salida 1xDN
Materiales	Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Display: PFA; Junta de estanqueidad Display: FKM; conector: POKAN
Materiales en contacto con el fluido	Tramo de medición: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad de la conexión del proceso: Centellen Junta plana
Conexión de proceso	G 2 DN50 rosca exterior
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	1,25 µm

Indicaciones / elementos de mando

Indicación		pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles
	Función de conmutación	2 x LED, amarillo
	diagnóstico	1 x LED, tricolor

Accesorios

Componentes incluidos	Junta plana 2, Centellen
	hoja de instrucciones

Notas

Notas	MW = Valor de medición
	MEW = valor final del rango de medición
	las señales de impulsos y del totalizador solo están disponibles para una de las dos salidas
	las especificaciones de precisión se respetan en todo el ámbito de aplicación
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica


Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Detector de caudal ultrasónico

SUR21XXBFRKG/US

Conexión




OUT1/IO-Link:	salida de conmutación Supervisión de cantidades de caudal salida de conmutación Supervisión de temperatura Salida de impulsos contador de cantidades Salida de frecuencia Supervisión de cantidades de caudal Salida de frecuencia Supervisión de temperatura salida de señal Contadores con visualizador y con preselección
OUT2/InD:	salida de conmutación Supervisión de cantidades de caudal salida de conmutación Supervisión de temperatura Salida de impulsos contador de cantidades salida analógica Caudal salida analógica Temperatura salida de señal Contadores con visualizador y con preselección entrada reseteo del contador

identificación de
colores según DIN
EN 60947-5-2

Colores de los hilos
BK= negro
BN= marrón
BU= azul
WH= blanco

Diagramas y curvas

Nota sobre la pérdida de presión






Detector de caudal ultrasónico

SUR21XXBFRKG/US

reducción temperatura ambiente



- 1 Temperatura ambiente
- 2 Temperatura del fluido