




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/110VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SN0150
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




Campo de aplicación	
Aplicación	Supervisión de caudal
Datos eléctricos	
Tolerancia de tensión de alimentación [%]	-10...10
Tensión de alimentación [V]	< 110 AC
Retardo a la disponibilidad [s]	30
Número de canales	1
Salidas	
Alimentación	relé
Función de conmutación para supervisión de caudal	el relé se activa cuando hay caudal
Software / programación	
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro
Selección del fluido líquido / gas	conmutador
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Grado de protección	IP 40
Grado de protección de los bornes	IP 20



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/110VAC

Datos mecánicos		
Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN	
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales	plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²		
Conexión		



- 1: Relais Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
- BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris