


ST4000



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR34ABA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Conexión de proceso	G 3/4 rosca exterior
---------------------	----------------------

Campo de aplicación

Aplicación	altas temperaturas
Fluidos	Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicación	altas temperaturas
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación	VS 0100
------------------------------------	---------

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos		
Rango de configuración [cm/s]		3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]		3...60

Fluidos gaseosos

Rango de configuración [cm/s]		5...1500
-------------------------------	--	----------

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura [K/min]		15
----------------------------------	--	----


ST4000



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR34ABA

Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso		G 3/4 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, Silflex-PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Conexión		



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco