



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2709

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

No scale drawing available



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 250
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	0,2

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	4; (bidirektional)
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Spannungsversorgung	[V] 15...29
Eingangsstrom High	[mA] > 3
Eingangsstrom Low	[mA] < 1,5
Schaltpegel High	[V] > 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----



AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Anzahl der digitalen Ausgänge	4	
Beschaltung	PNP	
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	50	
Kurzschlussfest	ja	
Galvanisch entkoppelt	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60	
Schutzart	IP 00	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
AS-i Kennwerte		
AS-i Profil	S-7.0	
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7	
AS-i ID-Code [hex]	0	
Mechanische Daten		
Montageart	Einbau in Klöckner-Möller-Aufbaugehäuse RMQ16: I 8	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Kurzschluss	LED, rot
Bemerkungen		
Bemerkungen	Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.	
Verpackungseinheit	1 Stück	

AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Elektrischer Anschluss

Anschluss

