AC1012

AS-Interface SPS

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 Programmierschnittstelle RS232C
2 Datenschnittstelle RS485

Einsatzbereich		
Applikation		Kleinsteuerung zur Signalvorverarbeitung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	22...30 DC; (24 DC ; nach PELV)
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	80
Potentialtrennung		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		RS232
RS232		
Anzahl der RS232 Schnittstellen		1
Übertragungsrate		4800...62400 Baud
Steckertyp		SUB-D
Verwendungstyp		Programmierung
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70

AC1012

AS-Interface SPS

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Schutzart	IP 20	
Zulassungen / Prüfungen		
Schock-/ Schwingbeanspruchung	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i Kennwerte		
AS-i Master Profil	M1	
AS-i Zertifikat	22505	
Mechanische Daten		
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Werkstoffe	Aluminium	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktionskontrolle	2 x LED, rot
		2 x LED, grün
		2 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		

Schraubklemmen: 7 x

Anschluss