




AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

ControllerE 1Mstr DP RS232

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Applikation	Dezentrale Steuerung; PROFIBUS DP-Gateway	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Stromaufnahme	[mA]	< 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		1
Potentialtrennung		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Übertragungsstandard	EN 50170	



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

ControllerE 1Mstr DP RS232

Übertragungsrate	12 MBaud
Protokoll	Profibus DP
Verwendungstyp	Datenübertragung
Hinweis zu Schnittstellen	Diagnosefunktion

RS232

Anzahl der RS232 Schnittstellen	1
Übertragungsrate	9600...115200 Baud
Steckertyp	RJ11
Verwendungstyp	Programmierung
Hinweis zu Schnittstellen	galvanisch getrennt

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
Schutzart		IP 20

AS-i Kennwerte

AS-i Version	2.1
AS-i Master Profil	M3

Mechanische Daten

Gehäuse	Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm] 86 x 131 x 107
Werkstoffe	Aluminium; Stahlblech verzinkt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Funktion	2 x LED, rot
		2 x LED, grün
		2 x LED, gelb
		Vollgrafik-LCD-Display

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschluss

