


AS-Interface Modul CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2411

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich

Applikation

Feldmontage

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 142
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	2
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i



AS-Interface Modul CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Spannungsversorgung	[V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit	[mA]	100
Eingänge gesamt		
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit		ja
Digitaleingänge		

Ausgänge

Elektrische Ausführung		AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge		2
Beschaltung		PNP
Spannungsbereich DC	[V]	10...30; (nach PELV; über Rundkabel)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	2000
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-3.0				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID-Code	[hex]	0			
AS-i Zertifikat	05801				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Buchse	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
------------	-----

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Funktion	LED, gelb

Bemerkungen

Bemerkungen	Eingänge und Ausgänge dürfen galvanisch nicht verbunden werden.
Verpackungseinheit	1 Stück


AS-Interface Modul CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Anschluss



; Codierung: A



1	Eingänge
2+4	Sensorversorgung L+
3	Dateneingang intern gebrückt
3	Sensorversorgung L-