


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2027

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



- 1 Schlauchanschluss Ø 8 mm
2 Beschriftungsfeld

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 200
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 2
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge		2
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	100
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja				
Ausgänge					
Elektrische Ausführung	AS-i				
Anzahl der pneumatischen Ausgänge	2				
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur	[°C]	0...55			
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bei Verwendung von trockener Druckluft: -25...55 °C				
Schutzart	IP 67				
Zulassungen / Prüfungen					
EMV	EN 50295				
AS-i Kennwerte					
AS-i Profil	S-3.F				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID-Code	[hex]	F			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Ein-/Ausgänge	I-1	I-2	O-3	O-4
Mechanische Daten					
Montageart	Schraubmontage				
Werkstoffe	PE				
Pneumatiksystem	2 x 3/2-Wege-Sitzventile				
Arbeitsdruckbereich	[bar]	2...8			
Arbeitsdruckbereich	[MPa]	0,2...0,8			
Hinweis zum Arbeitsdruckbereich	inkl. möglicher Druckspitzen				
Luftmenge bei 6/5 bar	[l/min]	350			
Luftmenge bei 6/0 bar	[l/min]	550			
Druckluftkonsistenz	gefiltert (5 µm); geölt (ISO-VG10) oder ungeölt				
Schlauchsteckverbinder	Legris LF 3000/8				
Abluftführung	Abluft durch Schlauchanschluss ableitbar				
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb				LED, grün
	Funktion				LED, gelb
Bemerkungen					
Bemerkungen	Bitte beachten Sie die Hinweise zur Druckluft und zur EMV/ESD unter "Downloads"				
Verpackungseinheit	1 Stück				



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:

Steckverbindung: M12; Codierung: A

