


**AS-Interface Doppelsensor für pneumatische
Schwenkantriebe**

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2310

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Sensor 1
2 Sensor 2

**Produktmerkmale**

Schaltabstand	[mm]	4
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Erfassungsbereich

Schaltabstand	[mm]	4
---------------	------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart		IP 67



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische
Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i Kennwerte		
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	F
AS-i Zertifikat		15101


Mechanische Daten		
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35
Werkstoffe		PBT; PC

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl



Anschluss

Ausgänge

3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang +
1, 2, 5	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -