


AC2315



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 Sensor 1
- 2 Sensor 2



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	AS-i
Schaltabstand [mm]	4
Abmessungen [mm]	55 x 60 x 35

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA]	< 40

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]	4
--------------------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...70
Schutzart	IP 67



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische
Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[Jahre]	924

AS-i Kennwerte

AS-i Version		2.1
Erweiterter Adressiermodus		ja
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0
AS-i ID-Code	[hex]	A.F
AS-i Zertifikat		74901

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	149,5
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35
Werkstoffe		PBT

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Befestigungsdruckscheibe
	Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35
	Unterlegscheiben: 2

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Anschluss



Elektrischer Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -