



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine IO-Link 2 Ports



Einsatzbereich	
Ausführung	Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4
Applikation	Feldmontage
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	300
Verpolungsschutz	ja
Zusätzliche Spannungsversorgung [V]	20...30 DC
Eingänge	
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja
Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link; AS-i
IO-Link Device	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	2,3
IO-Link Master	
Übertragungstyp	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.0
Anzahl Ports Class A	2



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
MTTF	[Jahre]	149
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		3.0
AS-i Adressierung		Adressierbuchse
Erweiterter Adressiermodus		nein
AS-i Master Profil		M4
AS-i Profil		S-7.5.5
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	5.5
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	161,35
Werkstoffe		PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	PWR LED, grün Spannung AS-i
	Fehler	LED, rot
	Schaltzustand	LED, gelb DI/DO Port 1, Port 2
	Kommunikation	LED, grün IO-Link Port 1, Port 2
	Kommunikationsstörung	LED, rot Port 1, Port 2
Elektrischer Anschluss		
Modulanschluss		Flachkabel
Zubehör		
Lieferumfang		Unterteil
Zubehör optional		Verschlusskappe: M12, E73004
Bemerkungen		
Bemerkungen		Bei Versorgung der Sensoren und Aktuatoren aus AS-i dürfen insgesamt maximal 200 mA entnommen werden.
		Zwischen Sensoranschluss und AS-i besteht eine galvanische Verbindung.
		Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit		1 Stück




AS-Interface Modul ClassicLine mit
Schnellmontagetechnik

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	Sensorversorgung +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Sensorversorgung 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO für IO-Link Kommunikation
5	n.c.