




AS-Interface Modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC5205
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Beschriftungsfeld



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 135
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4	
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge	4	
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP	
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i	
Spannungsversorgung	[V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	100
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja	



AS-Interface Modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Ausgänge						
Elektrische Ausführung		AS-i				
Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur		[°C]	-25...85			
Schutzart		IP 67				
Zulassungen / Prüfungen						
EMV		EN 50295				
AS-i Kennwerte						
AS-i Profil		S-0.0				
AS-i E/A-Konfiguration		[hex]	0			
AS-i ID-Code		[hex]	0			
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Buchse	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	3+4	3+4
Mechanische Daten						
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen				
Werkstoffe		PBT				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Betrieb		LED, grün		
		Funktion		LED, gelb		
Bemerkungen						
Verpackungseinheit		1 Stück				
Elektrischer Anschluss						
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:						
Steckverbindung: M12; Codierung: A						
						