




IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K



Abhängig von der Variante sind manche LEDs inaktiv



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	100; (US)
Schutzklasse		III
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	18...30 DC; (UA UAi)
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung	[mA]	4000; (UA; UAi: 400 mA)
Ein-/Ausgänge		
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge		16



IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K

Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16	
Eingänge			
Anzahl der digitalen Eingänge		16; (konfigurierbar)	
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2))	
Sensorversorgung der Eingänge		AUX (UA, UAi)	
Spannungsversorgung [V]		18...30	
Eingangsstrom High [mA]		2...15	
Eingangsstrom Low [mA]		0...1,5	
Schaltpegel High [V]		11...28	
Schaltpegel Low [V]		0...5	
Ausgänge			
Anzahl der digitalen Ausgänge		16; (konfigurierbar)	
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]		1800	
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A]		3,6; (Strombelastbarkeit je Segment: 1800 mA)	
Kurzschlussschutz		ja	
Aktuatorversorgung der Ausgänge		AUX (UA)	
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Übertragungstyp		COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SIO-Mode		nein	
Benötigte Masterportklasse		A	
Min. Prozesszykluszeit [ms]		4	
Unterstützte DeviceIDs		Betriebsart	DeviceID
		default	1314
Hinweis		Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur [°C]		-25...60	
Lagertemperatur [°C]		-25...70	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]		90	
Max. Höhe über NN [m]		2000	
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)	
Schutzart (NEMA 250)		6P	
Verschmutzungsgrad		2	
Chemische Medien		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA



IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[Jahre]	46

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	408,4
Abmessungen	[mm]	26 x 59,3 x 208
Werkstoffe	Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Werkstoff Dichtung	EPDM	

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Fehler	1 x LED, rot
	Funktion	1 x LED, gelb

Zubehör

Zubehör optional	Verschlusskappe für M12-Buchsen
------------------	---------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - AUX

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A




X31

1	+ 24 V DC (U _{Ai})
2	GND (U _A /U _{Ai})
3	nicht belegt
4	+ 24 V DC (U _A)

Elektrischer Anschluss - Eingänge / Ausgänge

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM



**IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul**

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K

X1.0...X1.7

1	+ 24 V DC (UA/UAi)
2	I/O2
3	GND (UA/UAi)
4	I/O1
5	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - IO-Link

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A

**X1**

1	+ 24 V DC (US)
2	nicht belegt
3	GND (US)
4	IO-Link