


AC3226



AS-Interface Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III



Einsatzbereich	
Applikation	Verlängerung des AS-i-Netzwerkes um 100 m
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	60; (je AS-i Linie)
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i
Galvanisch entkoppelt	ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur	cULus: ... 65 °C
Lagertemperatur [°C]	-25...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m]	2000
Schutzart	IP 20
Verschmutzungsgrad	2

AC3226



AS-Interface Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 62026-2	
UL-Zulassung	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Spannungsversorgung	Low Voltage / Limited Energy
	File Nummer UL	E205959
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	170
Montageart		Tragschienenmontage
Werkstoffe		PA 6.6
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	2 x LED, grün
	Funktion	LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		COMBICON-Stecker
		Brücke für Busabschluss
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück




AS-Interface Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

Elektrischer Anschluss

Anschluss



	Abgehende AS-i Leitung
A2-	AS-i - Linie 2
A2+	AS-i + Linie 2
A2-	AS-i - Linie 2
A2+	AS-i + Linie 2
	Ankommende AS-i Leitung
A1+	AS-i + Linie 1
A1-	AS-i - Linie 1
A1+	AS-i + Linie 1
A1-	AS-i - Linie 1
T1	Brücke für Busabschluss
T2	Brücke für Busabschluss