




Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A



1 Jumper Einzel-/Parallelbetrieb



Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennfrequenz AC	[Hz]	50...60
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	100...240
Ausgangsspannung DC	[V]	24...28
Schutzklasse		I; (IEC 61140)
Ausgangsspannung	[V]	einstellbar
Ausgangsspannungstoleranz	[%]	2
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	4,1
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[mV]	50
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[%]	90
Derating	[W/K]	2 (60...70 °C)
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	40

Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
Überlastfest	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...70
---------------------	------	----------



Schaltnetzteil 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Schutzart	IP 20
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF [Jahre]	177	

Mechanische Daten

Gewicht [g]	434
Montageart	Tragschiene; (TH35 (EN 60715))
Werkstoffe	PC

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Funktion	LED, grün
---------	----------	-----------


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Federkraftklemmen: ...2,5 mm²

Anschluss



- | | |
|---|----------|
| 1 | primär |
| 2 | sekundär |