




LED-Streifen RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68



Einsatzbereich

Applikation

Signalisierung von Maschinenzuständen

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	21,6...26,4 DC
Nennspannung DC	[V]	24; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme	[mA]	1200
Farbtemperatur	[K]	4000
Lichtstrom	[lm]	rot: 101,2; grün: 188,8; blau: 37; weiß: 285,2
Hinweis zum Lichtstrom	[lm]	Lichtstromangaben beziehen sich auf einen Meter Leuchtband
Typ. Lebensdauer	[h]	30000

Eingänge

Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		24 V PNP
Eingangsstrom High	[mA]	10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...45
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart		IP 68
Verschmutzungsgrad		2

Zulassungen / Prüfungen

Zulassung	IEC 61471; IEC 62031
-----------	----------------------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	90,1
Abmessungen	[mm]	750 x 14,2 x 4,5
Werkstoffe		TPU

LED-Streifen RGBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Signalisierung von Maschinenzuständen	LED, mehrfarbig RGB
	Anlagenbeleuchtung	LED, weiß


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	+ rot
2	+ grün
3	GND
4	+ weiß
5	+ blau

Diagramme und Kurven