


DF3100



Einspeisemodul für Massepotential

Supply Module GND/1x 10mm²



- 1 Beschriftungsfeld
2 Push-In Klemme 24 V DC



Einsatzbereich

Ausführung Einspeisemodul GND (1 x 10 mm²)

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Nennspannung DC	[V]	24
Schutzklasse		III
Max. Belastungsstrom	[A]	40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...70
Schutzart		IP 20; (frontseitig)

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-3	Störemission
	EN 61000-6-2	Störfestigkeit

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	48,6
Montageart		Tragschienenmontage
Montagehinweis		Module anreihbar
Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF3100



Einspeisemodul für Massepotential

Supply Module GND/1x 10mm²

Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:

Anschluss

