


## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 grau

## Elektrische Daten

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 24 AC/DC |
|------------------|-----|------------|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart           |      | IP 65    |

## Mechanische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoffe               | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |

## Anzeigen / Bedienelemente

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
|---------|---------------|---------------|

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt




## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

